



ゴムパット

片側フックタイプ


片側がフックになっているので、
簡単に短時間で装着！！



- 1) パットフックをシュープレートに引っ掛ける。
- 2) パットのボルトをシュー穴に通す。
- 3) ナットとスプリングワッシャーを締め付ける。

4サイズをご用意いたしました。

型	幅 (W)	長さ (L)	高さ (H1)	有効厚さ (H2)	取付ネジ	ネジ数	取付ピッチ (P2)	取付ピッチ (P1)
300S II	72	293	36.0	21.0	M12	1	251	-
400S II	106	397	38.0	24.0	M12	2	350	46
450S II	128	448	44.0	25.0	M14	2	399	58
500S II	133	499	45.0	25.0	M16	2	451	60



※ご用命の際は、着装機械型式、シリアル番号、
パット幅、枚数をご確認ください

高品質 高性能のゴムパットです。
騒音と振動を軽減します。



株式会社マクスコーポレーション

東京営業所

〒105-0012

東京都港区芝大門1-10-11

芝大門センタービル 5F

TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008

